



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 12-16mm



Datos de pedido

Número de pedido	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de Ø 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de Ø 12 MD).

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Capacidad de medición	12 - 16 mm
Ø anillo de comprobación	16 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm
Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 12-20	428993 12-20
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14