

Garant
Fresa de achaflanado GARANT Softcut® HSI, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 16/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Herramienta de biselado de rendimiento muy elevado para mecanizado hacia delante y en sentido inverso.

Nota:

$D_{\text{máx.}}$ al utilizar con plaquitas de corte $r = 0,4$ mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	16 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.T 0836..
Número de filos Z	3
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Longitud total L_{tot}	110 mm
Ø D	16 mm
Ø achaflanado máximo $D_{\text{máx.}}$	26,3 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863