

Garant
Fresa de achaflanado GARANT Softcut® HSI, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Herramienta de biselado de rendimiento muy elevado para mecanizado hacia delante y en sentido inverso.

Nota:

$D_{m\acute{a}x.}$ al utilizar con plaquitas de corte $r = 0,4$ mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Longitud total L_{tot}	120 mm
Número de filos Z	4
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.T 0836..
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	30,3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2