

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 40-50mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 429000 40-50  |
| GTIN              | 4946368517728 |
| Clase de artículo | 44A           |

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Partes opcionales:**

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Ø de tambor de medición                  | 23 mm            |
| Capacidad de medición                    | 40 - 50 mm       |
| Medida a                                 | 3,4 mm           |
| Profundidad de medición con prolongación | 248 mm           |
| Profundidad de medición estándar         | 98 mm            |
| Longitud total                           | 140 mm           |
| Límite de error                          | 0,006 mm         |
| Lectura                                  | 0,005 mm         |
| Norma                                    | Norma de fábrica |
| Graduación tambor de medición            | 1/50 mm          |
| Técnica de medición                      | analógico        |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Embalaje         | caja estable                         |
| Calibración      | B6                                   |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

### Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos<br>Capacidad de medición máxima 50 mm  | 022500 50  |
| Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos<br>Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |

### Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 44 mm       | 484030 44    |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm       | 484030 45    |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm       | 484030 50    |
| Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150 | 429010 3/150 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm       | 484030 40    |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 46 mm       | 484030 46    |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 42 mm       | 484030 42    |