

**HOLEX****Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm o pulgadas): 11,7****Datos de pedido**

Número de pedido	122507 11,7
GTIN	4045197832528
Clase de artículo	12F

**Descripción****Ejecución:**

Los **filos principales rectos** y un **perfil ranurado especial** proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.

Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

**Nota:**

Longitud de la ranura de viruta  $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$ .

Norma: DIN 6537 K

Tolerancia Ø nominal: h7

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 37,5 mm

Tolerancia Ø nominal: h7

Longitud total L: 102 mm

Ø de mango  $D_s$ : 12 mm

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/rev,

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_C$	11,7 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	37,5 mm
Norma	DIN 6537 K
Número de filos Z	2

Tolerancia Ø nominal	h7
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	55 mm
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/rev,
Longitud total L	102 mm
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	4×D
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	160 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	125 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	115 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	95 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	M
GG	adecuado	100 m/min	K
GGG	adecuado	65 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		