

Garant**Broca espiral HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 4,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114580 4,8
GTIN	4045197855305
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Norma	DIN 338
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	44,8 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	52 mm
Ø de mango D_s	4,8 mm
Longitud total L	86 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø nominal D_c	4,8 mm
Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN

Material de corte	HSS E
Ángulo de hélice	35 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	75 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	65 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuada	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuada	40 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuada	35 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuada	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuada	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	S
GG(G)	adecuada	40 m/min	K
CuZn	adecuada	50 m/min	N
Uni	adecuada		
Aceite	adecuada		
húmedo máximo	adecuada		