

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores pequeño, Capacidad de medición: 4-5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo. El ajuste de la cabeza de medición (**con 2 superficies de metal duro**) se realiza por medio de una aguja motriz **refrentada de metal duro**.

**Aplicación:**

Para una medición precisa de diámetros y de la redondez de taladros.

**Partes opcionales:**

Anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Profundidad de medición	22 mm
Capacidad de medición	4 - 5 mm
Longitud total	115 mm
Ø de tambor de medición	17 mm
Lectura	0,001 mm
Límite de error	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6

Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos
------------------	---

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

## Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5