



## Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm o pulgadas): 8,3



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 122777 8,3    |
| GTIN              | 4045197833457 |
| Clase de artículo | 12F           |

### Descripción

#### Ejecución:

#### HOLEX Pro Steel:

los **filos principales rectos** y un **perfil ranurado especial** proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

#### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$ .

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: h7

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 48,6 mm

Tolerancia Ø nominal: h7

Longitud total L: 103 mm

Ø de mango  $D_5$ : 10 mm

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,

### Descripción técnica

|   |             |
|---|-------------|
| Tolerancia Ø nominal                                | h7          |
| Longitud total L                                    | 103 mm      |
| Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>           | 0,2 mm/rev, |
| Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$ | 48,6 mm     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>                      | 10 mm              |
| Número de filos Z                              | 2                  |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                       | 8,3 mm             |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub> | 61 mm              |
| Norma  | DIN 6537           |
| Serie  | Pro Steel          |
| Recubrimiento                                  | TiAlN              |
| Material de corte                              | MDI                |
| Ejecución                                      | 6×D                |
| Ángulo de punta                                | 140 grados         |
| Mango  | DIN 6535 HB con h6 |
| Refrigeración interior                         | sí, con 25 bar     |
| Estrategia de arranque de virutas              | HPC                |
| Semiestándar                                   | sí                 |
| anillo de color                                | verde              |
| Tipo de producto                               | Broca espiral      |

## Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos                   | adecuado con restricciones | 250 m/min      | N          |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 200 m/min      | N          |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones | 160 m/min      | N          |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 125 m/min      | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 115 m/min      | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 95 m/min       | P          |
| Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 90 m/min       | P          |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 65 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 35 m/min       | M          |

|                              |                            |           |   |
|------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adecuado con restricciones | 30 m/min  | M |
| GG                           | adecuado                   | 100 m/min | K |
| GGG                          | adecuado                   | 65 m/min  | K |
| Uni                          | adecuado                   |           |   |
| húmedo máximo                | adecuado                   |           |   |
| húmedo mínimo                | adecuado                   |           |   |