

**Garant****Broca para taladros profundos HSS-E, Sin revestimiento, Ø DC h8: 9,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116061 9,8
GTIN	4045197026996
Clase de artículo	11B

**Descripción****Ejecución:**

Núcleo considerablemente **reforzado** sin aumento de núcleo.

Rectificado entre puntas preciso.

Con **ranuras de configuración especial**. Ventajoso con perforaciones profundas de hasta 10xD y materiales con formación de viruta crítica.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Nota:**

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso.

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_c$	9,8 mm
Avance $f$ en acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	121 mm
Número de filos $Z$	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	9,8 mm
Longitud total $L$	184 mm
Norma	DIN 340
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	106,3 mm

Ángulo de punta	130 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Tipo	FS
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	21 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	18 m/min	P
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		