

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 175-200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Partes opcionales:**

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	175 - 200 mm
Profundidad de medición estándar	147 mm
Profundidad de medición con prolongación	297 mm
Medida a	19,6 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Longitud total	249 mm
Límite de error	0,01 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

### Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180