



Herramienta de moletear derecha, Tamaño del mango: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	290080 12
GTIN	4030741480058
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Canto superior del mango = altura de puntas

Descripción técnica

Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
Altura del mango	12 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Anchura del mango	12 mm
para ancho de moleta b	6 mm
para reducción del \varnothing de moleta d_3	11 mm
Pernos de unión	299925 1
Polea	299927 1
para el perfil de la moleta	RAA 1xAA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Pernos de unión Tipo 1	299925 1
Polea Tipo 1	299927 1