



Herramienta de moleteado derecha, Tamaño del mango: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	290094 12
GTIN	4030741478673
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

- **Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.**
- **Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.**

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Descripción técnica

Intervalo de trabajo	0 - 15 mm
Anchura del mango	12 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
para ancho de moleta b	6 mm
Altura del mango	12 mm
para reducción del \varnothing de moleta d_3	11 mm

Pernos de unión	299925 1
Polea	299927 1
Sentido del corte para el perfil de la moleta	izquierda y derecha
Tipo de producto	RAA 2×AA
	Herramienta de moleteado

Accesorios

Polea Tipo 2	299927 2
Pernos de unión Tipo 2	299925 2