




Rollo de lijar cilíndrico (A) grano 150 fino, Ø rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado: 10X38mm



Datos de pedido

Número de pedido	553885 10X38
GTIN	4045197524577
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Los rollos de lijar constan de tejido abrasivo **corindón normal (A) enrollado**.

Forma cilíndrica.

Idóneo para:

Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

Idóneo para:

Ø soporte de asiento × longitud total: 3×70

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	26000 min ⁻¹
Tamaño de grano	150
Longitud rollos de lijar	38 mm
Ø rollos de lijar	10 mm
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma rollo de lijar	cilíndrico
Tipo de producto	Rollo de lijar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Soporte para rollos de lijar, Ø de mango 6 mm Ø
anchura×Longitud total 3X70 mm

553835 3X70