

**Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	191637 18
GTIN	4045197838971
Clase de artículo	12W

Descripción**Ejecución:**

Sustrato de rendimiento muy elevado para el mecanizado de los materiales de acero e inoxidables.

Descripción técnica

Longitud total L	92 mm
Longitud de filo L_c	32 mm
Ø de corte D_c	18 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Número de dientes Z	4
Mango	DIN 1835 B con h6
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,03
Ø de mango D_s	16 mm
Ángulo de hélice	38 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B

Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	74 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	64 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	42 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	21 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		