



## Disco de corte Basic\* 2 en 1, Ø de muela: 115mm



### Datos de pedido

Número de pedido	563600 115
GTIN	9003172228990
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Muelas de tronzar universales para tronzar perfiles, tubos, etc. **Especificación A46BF; 2 en 1.**

### Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	13300 min <sup>-1</sup>
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Descripción de la forma	recto
Especificación	A46BF
Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	7,7 - 8 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		