

**HOLEX****Disco de corte HOLEX Pro "2 in 1", Ø de muela: 178mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563500 178
GTIN	4045197593160
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:****Disco de corte universal para acero e INOX.**

Fácil de cortar y estable.

**Aplicación:**Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte  $V_c$  máxima de 80 m/s.**Especificación:****A30Q-BF.****Nota:**

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

**Descripción técnica**

Ø de perforación	22,23 mm
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Descripción de la forma	recta
Forma	41

Anchura del disco de corte	2,5 mm
Especificación	A30Q-BF
Ø de muela	178 mm
Para grosor de material	7,5 - 12,5 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Par de bridas de sujeción Ø de brida 76 mm	563990 76
--	-----------