

Garant
Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, Ø DC: 1,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	202244 1,5
GTIN	4045197858078
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Con **destalonado excéntrico** y **rectificado de pulimento** adicional en el espacio entre dientes para una **evacuación excelente de la viruta** en materiales de aluminio de viruta larga.

Sin bisel en los extremos del filo de 45°.

Sin bisel en los extremos del filo de 45°.

Tam. 1–2 – tolerancia: Tamaño Ø nominal **D_c = e8**.

Tam. 2,5–20M – tolerancia: Tamaño Ø nominal **D_c = h6**.

Aplicación:

Especial para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.º 202002.

Descripción técnica

Ø de corte D _c	1,5 mm
Longitud total L	57 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ø de mango D _s	6 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f _z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,008 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical

Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,005 mm
Ø de cuello D_1	1,44 mm
Forma del mango	HA
Longitud de filo L_c	4 mm
Número de dientes Z	3
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Voladizo L_1 incl. cuello	7,5 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	MTC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	190 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	150 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	120 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N

PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	120 m/min	N
CuZn	adecuado	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB