

HOLEX**Casquillo abrasivo cónico (A) grano 150 fino, Máximo Ø casquillo × Ancho casquillo: 29X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	553870 29X30
GTIN	4045197240620
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano.

Corindón normal (A) para trabajos de rectificado universales.

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.

Descripción técnica

Tamaño de grano	150
Máximo Ø casquillo	29 mm

Casquillo anchura	30 mm
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma casquillo	cónico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm Ø máximo×Longitud de cabezal 29X30 mm

553830 29X30