

Garant

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 80/10mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	215122 80/10
GTIN	4045197861436
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	27 mm
Ø de corte D_c	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LO.. 130708
Profundidad de corte máxima a_p máx.	12 mm

Número de filos Z	10
Longitud total L _{tot}	50 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219882
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0