

Garant

Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 100/9mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	215122 100/9
GTIN	4045197861443
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.. 130708
Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø de corte D_c	100 mm
Número de filos Z	9

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219882