

**Garant****Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: D0807****Datos de pedido**

Número de pedido	540709 D0807
GTIN	4045197522504
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma D bola** (KUD).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 8 mm

Longitud de cabeza: 7 mm

Longitud total: 47 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Forma	D0807
Descripción de la forma	Bola
Ø del cabezal	8 mm
Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Dentado abreviatura	Z9

Longitud total	47 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	7 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		