



Disco de corte Basic* 2 en 1, Ø de muela: 230mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 563600 230 |
| GTIN | 9003172410043 |
| Clase de artículo | 53T |

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar universales para tronzar perfiles, tubos, etc. **Especificación A30BF; 2 en 1.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Anchura del disco de corte | 2 mm |
| Velocidad de giro máxima | 6600 min ⁻¹ |
| Descripción de la forma | recto |
| Ø de perforación | 22,23 mm |
| Especificación | A30BF |
| Ø de muela | 230 mm |
| Para grosor de material | 6 mm |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados |
| Optimizado para material de trabajo | Acero |
| Optimizado para material de trabajo | Acero |
| Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares |
| Velocidad circunf. máxima | 80 m/s |
| Tipo de producto | Disco de corte |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |