



Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	201304 20
GTIN	4045197862686
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 2

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HE con h6

Número de dientes Z: 2

Longitud de filo L_c : 26 mm

Longitud total L: 92 mm

Ø de mango D_s : 20 mm

Forma del mango: HB

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,5 mm

Descripción técnica

Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,15 mm
Longitud total L	92 mm
Número de dientes Z	2
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm

Ø de corte D_c	20 mm
Longitud de filo L_c	26 mm
Forma del mango	HB
Mango	DIN 6535 HE con h6
Ø de mango D_s	20 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.

Servicios

Afilado del mando para cono de contracción térmica con función de seguridad Ø del mango herramienta 20 mm	SZ2025 20
---	-----------