

**Garant****Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	201306 14
GTIN	4045197863003
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

**Descripción técnica**

Longitud de filo $L_c$	26 mm
Ø de cuello $D_1$	13,8 mm
Ø de corte $D_c$	14 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Forma del mango	HB
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Voladizo $L_1$ incl. cuello	38 mm
Ø de mango $D_s$	14 mm
Longitud total L	83 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Número de dientes Z	2
Ángulo de hélice	30 grados

Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	M
GG(G)	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuado