

Garant**Fresa de disco con rosca Ancho $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218540 63
GTIN	4045197849502
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. IP9**.

Descripción técnica

$\varnothing D_2$	29 mm
Longitud total L_{tot}	35 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$	14 mm
\varnothing de corte D_c	63 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Rosca de alojamiento M	M16
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Número de plaquitas de corte	8
Anchura a_p	4 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1102
Juego tornillo para plaquita reversible	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219948
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2