

Garant**Fresa de disco con rosca Ancho $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm**

Datos de pedido

Número de pedido	218544 80
GTIN	4045197850027
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta $\varnothing D = 200$ mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. IP15**.

Descripción técnica

\varnothing de corte D_c	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Longitud total L_{tot}	35 mm

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Rosca de alojamiento M	M16
Número de plaquitas de corte	8
Anchura a_p	6 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219950
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2