

Garant**Broca para taladros profundos HSS-E, Sin revestimiento, Ø DC h8: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116061 12
GTIN	4045197027054
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Núcleo considerablemente **reforzado** sin aumento de núcleo.

Rectificado entre puntas preciso.

Con **ranuras de configuración especial**. Ventajoso con perforaciones profundas de hasta 10xD y materiales con formación de viruta crítica.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso.

Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta L_c	134 mm
Ø nominal D_c	12 mm
Avance f en acero < 500 N/mm ²	0,25 mm/rev,
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	205 mm
Norma	DIN 340
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	116 mm

Ángulo de punta	130 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Tipo	FS
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	21 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	18 m/min	P
GG(G)	adecuado	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		