

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: R0812****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Pasador de desbarbado (exterior)** con punta plana en la cabeza y radio para el redondeo de los bordes.

Forma especial desbarbado (R), exterior.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Ø del cabezal	8 mm
---------------	------

Descripción de la forma	Desbarbado
Dentado abreviatura	Z3
Longitud total	52 mm
Grado de finura de dentado	medio
Forma	R0812
Ø de mango	6 mm
Radio	2,5 mm
Longitud de cabeza	12 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango