

Garant**Fresa de achaflanado 30°, Mango Weldon, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	216548 6
GTIN	4045197851727
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	38 mm
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	32 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	260986 HB725-1
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D	6 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	120 grados
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard

Tipo de producto

Fresa de achaflanado

AccesoriosPunta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,0 Nm

211750 3,0

Tornillo de amarre

219844