

Garant**Fresa de achaflanado 60°, Mango Weldon, Tipo: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	216552 20
GTIN	4045197851758
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø de mango D _s h6	25 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Longitud de voladizo L ₁	39 mm
Plaquita de corte adecuada	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Longitud total L _{tot}	100 mm
Ø achaflanado máximo D _{máx.}	35 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	60 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Tornillo de amarre	219844