

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	202269 3,5
GTIN	4045197865113
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo L_c : 11 mm

Voladizo L_1 incl. cuello: 15 mm

Ø de cuello D_1 : 3,3 mm

Longitud total L: 57 mm

Ø de mango D_s : 6 mm

Descripción técnica

Longitud total L	57 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Longitud de filo L_c	11 mm

Voladizo L_1 incl. cuello	15 mm
Forma del mango	HB
\varnothing de corte D_c	3,5 mm
Número de dientes Z	3
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,13 mm
\varnothing de mango D_s	6 mm
\varnothing de cuello D_1	3,3 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.