



Volquete RAL 7016 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 600l



Datos de pedido

Número de pedido	919923 600
GTIN	4017976247038
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Peso	95 kg
Capacidad de carga	750 kg
Ø rueda	200 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Altura	1099 mm
Medidas de la caja longitud	1321 mm
Volumen de cubeta	600 l
Medidas de la caja altura	735 mm
Longitud	1458 mm
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Altura canto descarga con ruedas	843 mm
Distancia B entre engarces de acceso	327 mm
Medidas de la caja anchura	794 mm
Anchura	855 mm
Tipo de producto	Recipiente basculante