



## Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 4 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	202276 4
GTIN	4045197865564
Clase de artículo	12X

### Descripción

#### Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo  $L_c$ : 8 mm

Longitud total L: 54 mm

Ø de mango  $D_s$ : 6 mm

Forma del mango: HB

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,18 mm

### Descripción técnica

Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,18 mm
Ø de corte $D_c$	4 mm
Longitud de filo $L_c$	8 mm
Número de dientes Z	3
Longitud total L	54 mm
Forma del mango	HB

Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	6 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.