

## Placa de acabado de diamante en estuche de madera, Símbolo de medio abrasivo / grano $\mu\text{m}$ : D25



### Datos de pedido

Número de pedido	559000 D25
GTIN	2050001025395
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

**Revestimiento de diamante distribuido uniformemente**, unido por medio de una capa de níquel. ¡Con una vida útil casi ilimitada!

#### Aplicación:

**Para afilar y rectificar** herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.

#### No apto para limar.

Placas de acabado de diamante con un gran revestimiento abrasivo en estuche de madera. Para rectificar superficies con precisión.

#### Nota:

**No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.**

### Descripción técnica

Grado de finura	fino
Medio abrasivo	diamante
Símbolo de medio abrasivo	D

Longitud	150 mm
Anchura	52 mm
Altura	16 mm
Embalaje	Estuche de madera
Tipo de producto	Placa de acabado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		