

Garant
Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: A0616

Datos de pedido

Número de pedido	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Clase de artículo	51D

Descripción
Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cilindro (ZYA), sin dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cilindro sin dentado frontal

Ø del cabezal: 6 mm

Longitud de la cabeza L₁: 16 mm

Longitud total: 50 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Descripción de la forma	Cilindro sin dentado frontal
Forma	A0616
Grado de finura de dentado	medio
Dentado abreviatura	Z7

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Ø del cabezal	6 mm
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Ø de mango	6 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango