

Garant**Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: AS0616****Datos de pedido**

Número de pedido	540200 AS0616
GTIN	4045197154873
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales.

Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cilindro con dentado frontal

Ø del cabezal: 6 mm

Longitud de la cabeza L₁: 16 mm

Longitud total: 50 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Ø del cabezal	6 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Forma	AS0616
Longitud total	50 mm

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Grado de finura de dentado	medio
Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	6 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango