



Fresa con mango recubierta Z7 – medio, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: A1020



Datos de pedido

Número de pedido	540260 A1020
GTIN	4027497035908
Clase de artículo	56L

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico LUKAS se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Recubrimiento de TiAlN adicional para aumentar duración y resistencia al calor.

Para cargas térmicas y mecánicas elevadas (Heavy Duty). **Forma cilindro (ZYA), sin dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cilindro sin dentado frontal

Ø del cabezal: 10 mm

Longitud de la cabeza L₁: 20 mm

Longitud total: 60 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Descripción de la forma	Cilindro sin dentado frontal
Grado de finura de dentado	medio
Longitud total	60 mm

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Forma	A1020
Dentado abreviatura	Z7
Ø del cabezal	10 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Ø de mango	6 mm
Material de corte	MD TiAlN
Recubrimiento	TiAlN
Tipo de producto	Fresa con mango