



Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 202296 6 |
| GTIN | 4045197866417 |
| Clase de artículo | 12X |

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Descripción técnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical |
| Longitud de filo L_c | 13 mm |
| Anchura del chaflán angular con 45° | 0,2 mm |
| Longitud total L | 57 mm |
| Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Ø de corte D_c | 6 mm |
| Número de dientes Z | 3 |
| Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 |
| Forma del mango | HB |
| Ø de mango D_s | 6 mm |
| Tolerancia Ø nominal | e8 |
| Ángulo de hélice | 45 grados |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados |

| | |
|--|---|
| Recubrimiento | AlCrN |
| Material de corte | MDI |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipo | N |
| Anchura de ataque a_e en la operación de fresado | 0,5×D en contornear |
| Anchura de ataque a_e en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D |
| Refrigeración interior | no |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 200 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | 160 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 100 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 70 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | 40 m/min | M |
| GG(G) | adecuado | 75 m/min | K |
| Uni | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |
| Aire | adecuado | | |

