

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: R1315****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Fresa con mango para desbarbado (exterior)** con radio para redondeo de los bordes.

Forma especial desbarbado (R), exterior.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	medio
----------------------------	-------

Dentado abreviatura	Z3
Descripción de la forma	Desbarbado
Forma	R1315
Longitud total	55 mm
Ø del cabezal	13 mm
Ø de mango	6 mm
Radio	10 mm
Longitud de cabeza	15 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango