

Garant**Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D1009****Datos de pedido**

Número de pedido	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Longitud del mango 200 mm (tronzable).

Ø vástago 6 mm. **Forma D bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 10 mm

Longitud de cabeza: 9 mm

Longitud total: 209 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Longitud total	209 mm
Forma	Cabeza esférica
Grado de finura de dentado	medio
Ø del cabezal	10 mm

Dentado abreviatura	Z7
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Descripción de la forma	Bola
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	9 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		