

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 3
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Longitud total L	300 mm
Calzo	259031 39
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Brida de sujeción	259038 2
Tornillo para brida	259021 1
Código ISO Soporte	A40T MVPNR/L 16
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500