

**Disco de corte PREMIUM***, Ø de muela: 230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563250 230
GTIN	9003176370701
Clase de artículo	53T

Descripción**Ejecución:**

Disco de corte de alto rendimiento duro, especial para chapas, perfiles y tubos de acero, con una elevada durabilidad.

No apropiado para INOX (porcentaje de Fe, S y Cl > 0,1agv%).

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte V_c máxima de 80 m/s.

Especificación:**A30S-BFXA.****Nota:**

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Forma	41
Anchura del disco de corte	2,5 mm
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹

Descripción de la forma	recta
Ø de perforación	22,23 mm
Especificación	A30S-BFXA
Ø de muela	230 mm
Para grosor de material	7,5 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Par de bridas de sujeción Ø de brida 76 mm	563990 76
--	-----------