

Garant**CCMT 09T308, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T308 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Tolerancia: MF
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 2,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,05 - 2,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado