

Garant**TCMT 16T308, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado