

Garant**Fresas toroidales MDI, Sin revestimiento, Ø h6 DC / R1: 5/1,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	206192 5/1,0
GTIN	4045197853097
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Con **destalonado excéntrico** y **rectificado de pulimento** adicional en el espacio entre dientes para una **evacuación excelente de la viruta** en materiales de aluminio de viruta larga.

Tolerancias:

· Radio angular

$R_1 = 0,5$ Tolerancia $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ Tolerancia $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ Tolerancia $\pm 0,05$.

Medidas constructivas según norma de fábrica.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	5 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f_z para contorneo en aluminio que produce virutas cortas	0,02 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	80 mm
Avance f_z para fresado copiado en aluminio que produce virutas cortas	0,02 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Radio de filo R_1	1 mm
Número de dientes Z	3

Ø de cuello D ₁	4,7 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	30 mm
Longitud de filo L _c	8 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Tolerancia Ø nominal	h6
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,3×D al contornear
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa tórica

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	130 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	100 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	80 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	130 m/min	N
PE-HD	adecuado	90 m/min	N
PA 66	adecuado	100 m/min	N
PEEK	adecuado	90 m/min	N
PF 31	adecuado	80 m/min	N
Cu	adecuado	70 m/min	N

CuZn	adecuado	90 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuada con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------