

**CCMT 09T304 Wiper, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 09T304 Wiper CA510 Clase: CA510  
Rompevirutas: WP  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Clase	CA510
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado