

**DCGT 070201, Clase: PDL025****Datos de pedido**

Número de pedido	260380 PDL025
GTIN	4960664757770
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,1 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,03 - 0,15 mm/rev,
Clase	PDL025
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MFP-SK
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 300 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070201
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado