



DCMX 070204 Wiper, Clase: CA510



Datos de pedido

Número de pedido	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMX 070204 Wiper CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: WP
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Clase	CA510
Rompevirutas	WP
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMX 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado