

**Garant****Broca escariadora HSS N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116620 13
GTIN	4062406096380
Clase de artículo	11C

**Descripción****Ejecución:**

Núcleo reforzado. Broca espiral estable con una mejor guía en la perforación

**Ventaja:**

Especialmente adecuadas **para el cilindrado** de agujeros ovalados. Las perforaciones no alineadas pueden nivelarse.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Nota:****Por favor tener en cuenta:**

no sobrepasar el correspondiente Ø de taladro previo (ver tabla).

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

**343000-343530.**

**Descripción técnica**

Número de filos Z	3
Tolerancia Ø nominal	h8
Cono Morse CM tamaño	1
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	101 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	81,5 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	13 mm
Norma	DIN 343

Longitud total L	182 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,1 mm
Ángulo de punta	120 grados
Mango	Cono Morse
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	12 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		