



DCMX 070204 Wiper, Clase: CA515



Datos de pedido

Número de pedido	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMX 070204 Wiper CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: WP
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 390 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA515
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 390 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Rompevirutas	WP

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMX 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado